

# PRESSÃO x TEMPERATURA

**RLX<sup>®</sup>134**  
(R-134a)

**RLX<sup>®</sup>404**  
(R-404A)

**RLX<sup>®</sup>407c**  
(R-407C)

**RLX<sup>®</sup>410**  
(R-410A)

°C	VAPOR psig	LÍQUIDO psig	VAPOR psig	LÍQUIDO psig	VAPOR psig	LÍQUIDO psig	VAPOR psig	°F
-40	-7,3	4,9	4,3	2,7	-2,3	10,8	10,7	-40
-38	-6,4	7,0	6,3	4,6	-0,8	13,4	13,3	-36,4
-36	-5,6	8,6	7,9	6,1	0,4	15,6	15,4	-32,8
-34	-4,6	10,9	10,2	8,3	2,1	18,6	18,5	-29,2
-32	-3,7	12,8	12,0	10,0	3,4	21,0	20,9	-25,6
-30	-2,5	15,4	14,6	12,4	5,4	24,5	24,4	-22
-28	-1,1	18,3	17,4	15,1	7,5	28,2	28,1	-18,4
-26	0	20,5	19,7	17,2	9,3	31,2	31,0	-14,8
-24	1,5	23,7	22,8	20,2	11,7	35,4	35,2	-11,2
-22	2,8	26,3	25,3	22,5	13,7	38,7	38,5	-7,6
-20	4,6	29,8	28,8	25,9	16,4	43,4	43,2	-4
-18	6,5	33,7	32,6	29,5	19,4	48,4	48,2	-0,4
-16	8,0	36,7	35,6	32,3	21,8	52,4	52,2	3,2
-14	10,2	40,9	39,8	36,3	25,2	58,0	57,8	6,8
-12	11,9	44,3	43,1	39,5	27,9	62,4	62,2	10,4
-10	14,4	49,0	47,8	44,0	31,7	68,6	68,4	14
-8	17,0	54,0	52,7	48,7	35,7	75,2	74,9	17,6
-6	19,1	57,9	56,6	52,5	39,0	80,4	80,1	21,2
-4	22,1	63,4	62,1	57,7	43,5	87,7	87,4	24,8
-2	24,5	67,8	66,4	61,9	47,1	93,4	93,1	28,4
0	27,8	73,8	72,4	67,7	52,1	101,4	101,1	32
2	31,3	80,2	78,7	73,8	57,5	109,9	109,5	35,6
4	34,1	85,2	83,7	78,6	61,7	116,5	116,1	39,2
6	38,0	92,2	90,6	85,3	67,6	125,8	125,3	42,8
8	41,1	97,6	96,0	90,6	72,3	133,0	132,6	46,4
10	45,5	105,3	103,6	97,9	78,8	143,2	142,6	50
12	50,0	113,3	111,6	105,6	85,7	153,8	153,2	53,6
14	53,6	119,5	117,8	111,7	91,2	162,1	161,5	57,2
16	58,7	128,2	126,4	120,1	98,7	173,7	173,1	60,8
18	62,7	135,0	133,2	126,7	104,7	182,7	182,1	64,4
20	68,2	144,4	142,6	135,8	113,0	195,3	194,6	68
22	74,1	154,3	152,4	145,4	121,7	208,4	207,7	71,6
24	78,7	162,0	160,1	152,8	128,5	218,7	217,9	75,2
26	85,0	172,7	170,7	163,2	138,1	232,9	232,1	78,8
28	90,0	181,0	179,0	171,2	145,5	244,0	243,2	82,4
30	97,0	192,5	190,4	182,4	155,9	259,3	258,5	86
32	104,3	204,5	202,4	194,1	166,7	275,4	274,5	89,6
34	110,0	213,8	211,7	203,2	175,2	287,8	286,9	93,2
36	118,0	226,7	224,6	215,7	186,9	305,1	304,2	96,8
38	124,2	236,8	234,6	225,5	196,1	318,5	317,6	100,4
40	132,8	250,6	248,5	239,0	208,9	337,1	336,1	104



Baixe um leitor de QR Code em seu celular. Posicione a câmera no código ao lado para acessar o site da RLX e saber mais sobre este e outros produtos.



**Dúvidas técnicas:**

(51) 3516.9479

(51) 9171.8479

[www.rlximportadora.com.br](http://www.rlximportadora.com.br)